


# L型快插式螺紋接頭

## QSL-G1/4-8-C35-50

料號: 8005395

FESTO



### 技術參數

| 特性          | 值  |
|-------------|--|
| 尺寸          | 標準   |
| 額定尺寸        | 3.5 mm                                       |
| 柱頭螺柱上的密封件類型 | 密封圈  |
| 裝配位置        | 任何   |
| 容器尺寸        | 50   |
| 設計結構        | 推/拉原理  |
| 操作壓力的完整溫度範圍 | -0.95 ... 16 bar                             |
| 操作介質        | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]                |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行                                       |
| 耐腐蝕等級 CRC   | 1  |
| 環境溫度        | -20 ... 80 °C                                |
| 最大緊固扭矩      | 15 Nm  |
| 產品重量        | 1,370 g                                      |
| 氣壓連接        | 外螺紋 G1/4<br>For tubing outside diameter 8 mm |
| 釋放環的顏色      | 黑色   |
| 材料備註        | 符合 RoHS                                      |
| 外殼的材料訊息     | 黃銅<br>鍍鎳                                     |
| 螺紋密封的材料訊息   | NBR  |
| 氣管密封的材料訊息   | NBR  |
| 軟管夾緊段的材料訊息  | 高合金鋼, 耐腐蝕                                    |