


水分離器 MS12-LWS-G-U-V

訂貨編號: 8005550

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	12
系列	MS
安裝位置	垂直 +/-5°
冷凝水排放裝置	全自動
結構特點	離心分離器
最大冷凝容積	400 ml
保護罩	整合金屬濾杯
冷凝水分離程度	99 %
工作壓力	2 bar...12 bar
最大標準流量	40000 l/min
標準額定流量 (根據 DIN 1343 標準化)	25000 l/min
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	5 °C...60 °C
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:7:4]
介質溫度	5 °C...60 °C
環境溫度	5 °C...60 °C
產品重量	6.3 g
安裝方式	是否要: 管式安裝 透過安裝支架 具有附件
蓋子材料	加強型聚醯胺
螺旋盤材料	POM
材料說明	RoHS 合規
底座材質	壓鑄鋁
安裝支架材料	壓鑄鋁
外殼材質	壓鑄鋁
模組連接件材質	壓鑄鋁
碗罩材料	精製鋁合金
杯形密封材料	NBR

特性	值
螢幕材料	PA
絕緣板材質	POM