


# air cushion plate ATBT-...-

料號: 8021855

FESTO



## 技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
尺寸	100
軸承長度	100 ... 1,500 mm
裝配位置	水平
安裝類型	具溝槽螺帽
氣壓連接	G1/4
操作壓力	$\leq 2$ bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
環境溫度	10 ... 50 °C
介質溫度	10 ... 50 °C
耐腐蝕等級 CRC	2
產品重量視長度而定	3.6 kg/m
肖氏硬度	D 80 +/-5
材料備註	符合 RoHS
操作時最大表面負載	400 kg/m <sup>2</sup>
飛行高度的重複精度	$\pm 10$ $\mu$ m
平坦度, 已調節	60 $\mu$ m
平坦度, 已安裝	110 $\mu$ m