

互連模塊 CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL-VL

訂貨編號: 8022158

FESTO



資料表

特性	值
安裝方式	直角安裝
產品重量	187 g
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	壓鑄鋁
電氣介面	5 針 7/8" 圓形插頭
最大電源	8 A
電源	輔助電源