

電磁線圈 VACN-H1-A1-1

訂貨編號: 8022877

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	可選
開關位置指示器	否
最短抓取時間	12 ms
持續通電率	100%
功率因數 (cos phi)	0.7
線圈的特性參數	24 V DC; 11.9 W
容許頻率波動	+/- 10%
允許的電壓波動	+/- 10%
環境和介質溫度的限制	(限制持續通電率) -20 ... 60° C
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
防護等級	IP65
防護等級說明	在組裝好的狀態下
環境溫度	-20 °C...50 °C
用於安裝的最大鎖緊扭矩	2 Nm
產品重量	150 g
電氣介面	類型 A 插頭 符合 DIN EN 175301-803 標準 方形
安裝方式	透過鎖緊螺帽
材料說明	RoHS 合規
電磁線圈材料	銅 鋼 熱塑性
線圈材料	銅