

# I/O 模組 CDPX-EA-V2

訂貨編號: 8023321

FESTO



## 資料表

特性	值
安裝深度	34 mm
高度	89 mm
長度	41 mm
認證	C-Tick c UL us 認證 (OL)
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-20 °C...70 °C
相對空氣濕度	5 - 85 % 無冷凝
防護等級	IP20
環境溫度	0 °C...50 °C
產品重量	80 g
材料說明	RoHS 合規
數位輸入, 數量	8
數位輸入, 輸入訊號延遲	0.1 ms 3 ms 10 ms 20 ms
數位量輸入, 輸入電壓/電流	24 V DC
數位輸入, TRUE 的額定值	12 - 30 V DC
數位輸入, FALSE 的額定值	0 V
數位輸入, 電氣隔離	是
數位輸出, 數量	7
數位量輸出, 觸點	1 個繼電器
數位量輸出, 輸出電壓	12 - 30 V DC
數位輸出, 輸出電流	0.5 A
數位輸出, 電氣隔離	是
數位輸出, 短路電流額定值	是
數位輸出, 過載保護	是