


# 底座 VMPA14-IC-AP-1

訂貨編號: 8023666

FESTO



## 資料表

特性	值
寬度	24.4 mm
長度	107.3 mm
網格尺寸	14.9 mm
工作壓力	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
嚮導壓力 Mpa	0.3 MPa...0.8 MPa
嚮導壓力	3 bar...8 bar
認證	c UL us - 認證 (OL)
KC 標記	KC-EMV
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	150 g
電氣介面	M8 插頭
底座的安裝方法	通過通孔
氣動介面, 氣口 1	M7 G1/8
氣動介面, 氣口 2	M7 G1/8
氣動介面, 氣口 3	M7 G1/8
氣動介面, 氣口 4	M7 G1/8
氣動介面, 氣口 5	M7 G1/8
材料說明	RoHS 合規
底座材質	壓鑄鋁