


# 氣源板 VABF-B10-25-P1A4-G14-P3

訂貨編號: 8026319

FESTO



## 資料表

特性	值
工作壓力	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
最大緊固扭矩	3 Nm
產品重量	80 g
安裝方式	具通孔
氣動介面, 氣口 1	G1/4
材料說明	RoHS 合規
氣源板材質	壓鑄鋁