


一般供氣氣路板

VABM-B10-30-N34-10-P53

料號: 8026355

FESTO



技術參數

特性	值
網柵尺寸	32 mm
裝配位置	任何
閥位的最大數量	10
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	2,085 g
安裝類型	具安裝支架
氣壓連接, 氣口 1	3/4 NPT
材料備註	符合 RoHS
Material manifold	鍛造鋁合金