


# 氣路板模組 VABM-B10-30E-N34-5

訂貨編號: 8026371

FESTO



## 資料表

特性	值
網格尺寸	32 mm
安裝位置	可選
最大閥位數量	5
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	3194 g
安裝方式	具通孔
嚮導氣口 12	1/8 NPT
嚮導氣口 14	1/8 NPT
氣動介面, 氣口 1	3/4 NPT
氣動介面, 氣口 3	3/4 NPT
氣動介面, 氣口 5	3/4 NPT
材料說明	RoHS 合規
氣路板材質	精製鋁合金