



技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
尺寸	30
裝配位置	垂直
設計結構	Linear gantry
操作壓力	-0.95 ... 8 bar
最大加速度	50 m/s ²
最高速度	5 m/s
重複精度	±0,1 mm
循環功率	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 90 %
聲壓等級	78 dB(A)
防護等級	IP40
環境溫度	10 ... 40 °C
Z 方向的最大持續力	300 N
Rated load with maximum dynamic response	3 kg
安裝類型	With mounting kit 具溝槽螺帽
材料備註	符合 RoHS