

# 隔離板 VABD-S1-1-P3-C

訂貨編號: 8029440

FESTO



## 資料表

特性	值
排氣功能	透過節流板
基於標準	ISO 5599-1
工作壓力	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
適用於真空	是
CE 認證 ( 見合格聲明 )	符合歐盟低電壓指令
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 ( 之後須一直潤滑介質工作 )
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-20 °C...60 °C
介質溫度	-10 °C...50 °C
嚮導介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
環境溫度	-10 °C...50 °C
產品重量	75 g
材料說明	RoHS 合規
隔離板材料	鋼 NBR