

T 形螺紋接頭 NPFC-T-G18-2R18-FMM

訂貨編號: 8030255

FESTO



資料表

特性	值
螺紋接頭材料	鍍鎳黃銅
套組規格	10
工作壓力	-0.95 bar...50 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-20 °C...150 °C
產品重量	23.1 g
氣動介面，氣口 1	G1/8
氣動介面，氣口 2	R1/8
材料說明	RoHS 合規