


## 雙氣嘴

### NPFC-D-R18-R14-M

料號: 8030279

FESTO



## 技術參數

特性	值
Material threaded fitting	Nickel-plated brass
容器尺寸	10
操作壓力	-0.95 ... 50 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4]
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-20 ... 150 °C
產品重量	14.7 g
氣壓連接, 氣口 1	R1/8
氣壓連接, 氣口 2	R1/4
材料備註	符合 RoHS