

# 電磁線圈

## VACF-B-C1-7A

料號: 8030814

FESTO

Type C connection pattern, to EN 175 301, 48 V AC/50-60 Hz



### 技術參數

| 特性                     | 值   |
|------------------------|---|
| 裝配位置                   | 任何  |
| 符合標準                   | IEC 61010-1   |
| 循環功率                   | 100 %   |
| 絕緣等級                   | H   |
| 線圈的特性參數                | 48 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 3.9 VA, holding power 2.7 VA |
| 容許的電壓波動                | +/- 10 %  |
| 授權                     | c UL us - Recognized (OL)                                     |
| 環境和介質溫度的限制             | -20 - 50 °C   |
| 耐腐蝕等級 CRC              | 2 - Moderate corrosion stress                                 |
| PWIS conformity        | VDMA24364-B1/B2-L   |
| 介質溫度                   | -20 ... 50 °C   |
| 防護等級                   | IP65  |
| 環境溫度                   | -20 ... 60 °C   |
| 產品重量                   | 53.5 g  |
| 電氣連接                   | Plug pattern type C to EN 175301-803<br>符合 EN 175301-803 標準   |
| 安裝類型                   | 具滾花螺帽   |
| 材料備註                   | 符合 RoHS   |
| Material housing       | PA<br>鋼   |
| Material solenoid coil | 銅<br>鋼<br>Thermoplastic                                       |
| Material winding       | 銅   |