

底座 VMPA2-FB-AP-2-1-S0-RV

訂貨編號: 8034552

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--|
| 寬度 | 53 mm |
| 長度 | 107.3 mm |
| 網格尺寸 | 21 mm |
| 最大閥位數量 | 2 |
| 工作壓力 | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| 嚮導壓力 Mpa | 0.3 MPa...0.8 MPa |
| 響導壓力 | 3 bar...8 bar |
| 工作介質 | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 耐腐蝕等級 CRC | 0 - 無耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | -5 °C...50 °C |
| 產品重量 | 190 g |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 底座材質 | 壓鑄鋁 |