

# 法蘭式壓力錶

## PAGN-P-40-1M-G14

料號: 8037006

FESTO



### 技術參數

| 特性                        | 值                 |
|---------------------------|-------------------|
| Display range             | 0 ... 1 MPa       |
| 符合標準                      | EN 837-1          |
| 壓力錶的額定尺寸                  | 40                |
| 設計結構                      | Bourdon-管壓力錶      |
| 安裝類型                      | 前面板安裝             |
| 操作介質                      | 惰性氣體<br>中性液體      |
| Operating pressure MPa    | 0 ... 1 MPa       |
| 操作壓力                      | 0 ... 10 bar      |
| Operating pressure        | 0 ... 145 psi     |
| 可變負載係數                    | 0.66              |
| 測量精度等級                    | 2,5               |
| 防護等級                      | IP43              |
| 儲藏溫度                      | -40 ... 70 °C     |
| 介質溫度                      | -20 ... 60 °C     |
| 環境溫度                      | -20 ... 60 °C     |
| PWIS conformity           | VDMA24364-B1/B2-L |
| 材料備註                      | 符合 RoHS           |
| 連接的位置                     | 後側中心              |
| 氣壓連接                      | G1/4              |
| 材料與介質接觸                   | 黃銅                |
| Material of threaded plug | 黃銅                |
| Material housing          | ABS               |
| Material screen           | SAN               |
| Material mounting ring    | 鋼                 |
| Material screws           | 鋼                 |
| 外殼顏色                      | 黑色                |
| 產品重量                      | 80 g              |
| 注意: 操作和嚮導介質               | 無乙炔<br>無氧氣        |