


# 被動導向軸 ELFA-RF-80- -

訂貨編號: 8037968

FESTO



## 資料表

特性	值
工作行程	50 mm...7000 mm
尺寸	80
安裝位置	可選
導軌	滾輪軸承導軌
結構特點	導軌
最大加速度	50 m/s <sup>2</sup>
最大速度	10 m/s
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
防護等級	IP40
環境溫度	-10 °C...60 °C
區域 I <sub>y</sub> 的第二力矩	269840 mm <sup>4</sup>
區域 I <sub>z</sub> 的第二力矩	1018510 mm <sup>4</sup>
最大力 F <sub>y</sub>	800 N
最大力 F <sub>z</sub>	800 N
最大空轉運作傳輸電阻	40 N
最大力矩 M <sub>x</sub>	30 Nm
潤滑間隔取決於工作距離	10000 km
0 mm 行程的基本重量	4280 g
每 10 m 行程的附加重量	47.13 g
安裝方式	具有附件
型材材質	精製鋁合金 陽極氧化處理
材料說明	RoHS 合規
封條材質	不鏽鋼條
導軌材料	鋼
滑塊材料	精製鋁合金 陽極氧化