

# 被動導向軸 ELFA-KF-80- -

訂貨編號: 8037971

FESTO



## 資料表

特性	值
工作行程	50 mm...8500 mm
尺寸	80
安裝位置	可選
導軌	循環滾珠軸承導軌
結構特點	導軌
最大加速度	50 m/s <sup>2</sup>
最大速度	5 m/s
持續通電率	100%
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
防護等級	IP40
環境溫度	-10 °C...60 °C
區域 I <sub>y</sub> 的第二力矩	257180 mm <sup>4</sup>
區域 I <sub>z</sub> 的第二力矩	913660 mm <sup>4</sup>
最大力 F <sub>y</sub>	2500 N
最大力 F <sub>z</sub>	3050 N
最大空轉運作傳輸電阻	12 N
最大力矩 M <sub>x</sub>	36 Nm
最大力矩 M <sub>y</sub>	228 Nm
最大力矩 M <sub>z</sub>	228 Nm
潤滑間隔取決於工作距離	1000 km
滑塊重量	1610 g
附加滑塊的重量	1610 g
0 mm 行程的基本重量	3740 g
每 10 m 行程的附加重量	49 g
安裝方式	具有附件
型材材質	精製鋁合金 陽極氧化處理
材料說明	RoHS 合規
封條材質	不鏽鋼條
導向滑塊材料	不鏽鋼
導軌材料	不鏽鋼

特性	值
滑塊材料	精製鋁合金 陽極氧化