


## 電磁線圈

# VACC-S13-18-K4-27U-EX4ME

料號: 8040578

FESTO

for armature system F19, metric cable connector, 60 V DC and AC, encapsulation, enhanced safety.



## 技術參數

特性	值
驅動類型	電動
裝配位置	任何
切換位置指示器	否
循環功率	100 %
絕緣等級	H
線圈的特性參數	60 V AC: 40/65 Hz, power 1.8 VA 60 V DC: 1.8 W
容許的電壓波動	-15 % / +10 %
ATEX(防爆) 標準-氣體	II 2G
防氣爆	Ex e mb IIC T6, T5, T4 Gb
ATEX(防爆) 標準-灰塵	II 2D
防塵爆	ExtbIIICT85°C,T95°C,T130°C Db
EU以外的防爆保護認證	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (IEC-EX)
周遭防爆溫度	T4,T130°C: -20°C ≤ Ta ≤ +60°C T5,T95°C: -20°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T85°C: -20°C ≤ Ta ≤ +50°C
認證核發部門	BVS15 ATEXE029X IECEX BVS 15.0075X INMETRO DNV 17.0042X NEPSI GYJ17.1235X
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX)
耐腐蝕等級 CRC	4 - Very high corrosion stress
防護等級	IP64
產品重量	330 g
電氣連接	端子盒, 螺紋電纜接口 M20x1.5
材料備註	含有 PWIS 符合 RoHS
Material solenoid coil	PA UP