


底座

VMPA14-FB-AP-4-1-T1

料號: 8043928

FESTO



技術參數

特性	值
寬度	65.5 mm
長度	107.3 mm
網柵尺寸	14.8 mm 14.9 mm
閥位的最大數量	4
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
嚮導壓力	3 ... 8 bar
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	250 g
氣壓連接, 氣口 2	M7 G1/8
氣壓連接, 氣口 4	M7 G1/8
材料備註	符合 RoHS
Material of connecting plate	壓鑄鋁