


氣條

VABM-L1-10HWS1-G18-4-GR

料號: 8058335

FESTO



技術參數

特性	值
網柵尺寸	10.5 mm
裝配位置	任何
閥位的最大數量	4
授權	c UL us - Recognized (OL)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-20 ... 60 °C
嚮導氣口12/14	M5
嚮導排氣口82/84	M5
氣壓連接, 氣口 1	G1/8
氣壓連接, 氣口 2	M7
氣壓連接, 氣口 3	G1/8
氣壓連接, 氣口 4	M7
氣壓連接, 氣口 5	G1/8
材料備註	符合 RoHS
Material manifold	鍛造鋁合金