


氣條

VABM-L1-10HWS2-G18-16-GR

料號: 8058340

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|-------------------|-------------------------------|
| 網柵尺寸 | 10.5 mm |
| 裝配位置 | 任何 |
| 閥位的最大數量 | 16 |
| 授權 | c UL us - Recognized (OL) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 儲藏溫度 | -20 ... 60 °C |
| 嚮導氣口12/14 | M5 |
| 嚮導排氣口82/84 | M5 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | G1/8 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | M7 |
| 氣壓連接, 氣口 3 | G1/8 |
| 氣壓連接, 氣口 4 | M7 |
| 氣壓連接, 氣口 5 | G1/8 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material manifold | 鍛造鋁合金 |