

# 平行安裝元件 EAMM-U-86-D60-57AA-102

訂貨編號: 8058980

FESTO



## 資料表

| 特性                    | 值                     |
|-----------------------|-----------------------|
| 尺寸                    | 86                    |
| 安裝位置                  | 可選                    |
| 最大轉速                  | 5000 1/min            |
| 油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性 | VDMA24364-B2-L        |
| 儲存溫度                  | -25 °C...60 °C        |
| 相對空氣濕度                | 0 - 95%               |
| 防護等級                  | IP40                  |
| 環境溫度                  | -10 °C...60 °C        |
| 慣性動量                  | 175 kgmm <sup>2</sup> |
| 與負載無關的摩擦扭矩            | 0.25 Nm               |
| 可傳遞的扭矩                | 9.5 Nm                |
| 產品重量                  | 2500 g                |
| 介面代碼, 驅動器             | D60                   |
| 介面代碼, 馬達輸入            | 57AA                  |
| 材料說明                  | RoHS 合規               |