

快速連接插座 NPHS-D6-P-G18

訂貨編號: 8059266

FESTO



資料表

特性	值
公稱通徑	5 mm
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...10 bar
標準標稱流量	875 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7::-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
標稱扭矩	3.5 Nm
標稱鎖緊扭矩公差	± 10%
產品重量	94 g
氣動介面，氣口 1	外螺紋 G1/8
材料說明	RoHS 合規