


# 軸向安裝套件 EAMM-A-L48-88A

訂貨編號: 8063476

FESTO



## 資料表

| 特性                    | 值              |
|-----------------------|----------------|
| 安裝位置                  | 可選             |
| 油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 儲存溫度                  | -25 °C...60 °C |
| 相對空氣濕度                | 0 - 95%        |
| 防護等級                  | IP40           |
| 環境溫度                  | -10 °C...60 °C |
| 可傳遞的扭矩                | 12.5 Nm        |
| 產品重量                  | 718 g          |
| 介面代碼, 驅動器             | L48            |
| 介面代碼, 馬達輸入            | 88A            |
| 材料說明                  | RoHS 合規        |