

線性驅動器 DLGF-...-20- -PPSA

訂貨編號: 8063799

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|------------------------------------|
| 行程 | 50 mm...1000 mm |
| 活塞直徑 | 20 mm |
| 緩衝 | 自調節氣動終端位置緩衝 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 導軌 | 基本指南 循環滾珠軸承導軌 |
| 聯軸器設計 | 正向鎖定 (槽) |
| 位置偵測 | 透過近接開關 |
| 訂製品 | 透過安裝孔 無安裝孔 |
| 工作壓力 | 0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar |
| 工作模式 | 雙作用 |
| 工作介質 | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - 低耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | 0 °C...60 °C |
| 緩衝長度 | 9.6 mm |
| 6 bar 時的理論出力值, 返回行程 | 188 N |
| 6 bar 時的理論力值, 前進行程 | 188 N |
| 備用介面 | 查看產品圖檔 |
| 安裝方式 | 透過通孔直接安裝 具有附件 |
| 氣動介面 | M5 |
| 材料說明 | RoHS 合規 不含銅 |
| 蓋子材料 | 塗層鑄鋁 |
| 密封件材質 | NBR TPE-U(PU) |
| 外殼材質 | 陽極氧化鋁 |