

變徑軸套

NPFC-R-G1-G12-F

料號: 8069225

FESTO



技術參數

特性	值
Material threaded fitting	Nickel-plated brass
容器尺寸	10
操作壓力	-0.95 ... 50 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4]
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-20 ... 150 °C
產品重量	145 g
氣壓連接, 氣口 1	G1
氣壓連接, 氣口 2	G1/2
材料備註	符合 RoHS