


# 球閥驅動單元

## VZBM-A-3/4"-RP-25-F-3L-B2-PA20

料號: 8070253

FESTO

Brass, with double-acting actuator DFPD 3/2-way, nominal width 3/4", PN25, thread EN 10226-1.



### 技術參數

| 特性                  | 值  |
|---------------------|--|
| 設計結構                | 3位球閥<br>擺動驅動器  |
| 驅動類型                | 氣壓   |
| 裝配位置                | 任何   |
| 安裝類型                | 線路安裝   |
| 製程閥的連接              | Rp3/4  |
| 切換位置指示器             | 槽的方向 = 流動方向  |
| 額定直徑 DN             | 20   |
| 操作壓力                | 5.5 ... 8 bar  |
| 製程閥的額定壓力            | 25   |
| 介質                  | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4]<br>惰性氣體<br>Water (no water vapour)<br>中性液體 |
| 操作介質                | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]  |
| 注意: 操作和嚮導介質         | 壓力露點 10°C 低於環境溫度/介質溫度<br>潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)                              |
| 介質溫度                | -20 ... 130 °C   |
| 環境溫度                | -20 ... 80 °C  |
| Flow rate Kv type L | 41 m <sup>3</sup> /h   |
| 材料備註                | 符合 RoHS  |
| PWIS conformity     | VDMA24364 zone III   |
| Material housing    | 鍍鎳黃銅   |
| 外殼的材料編號             | CW617N   |
| Material seals      | HNBR<br>PTFE   |
| Material ball       | Brass, chrome-plated   |
| 球體的材料編號             | CW614N   |
| Material shaft      | 黃銅   |
| 軸的材料編號              | CW614N   |
| 產品重量                | 2,011 g  |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 1 - Low corrosion stress   |