



油壓緩衝器 DYSS-G8-10-10-Y1F

料號: 8073917

★ Kernprogramm

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	10
行程	10 mm
緩衝	自調節
裝配位置	任何
位置檢測	無
最大衝擊速度	1.5 m/s
復位時間短	0.2 s
復位時間長	1 s
操作模式	單動 推的動作
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-10 ... 80 °C
緩衝長度	10 mm
最大制動力	700 N
最大緊固扭矩	8 Nm
單位行程的最大能量消耗	6 J
每小時的最大能源消耗	25,000 J
最大殘餘能量	0.03 J
復位力	4 N
產品重量	105 g
安裝類型	具螺紋軸套
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material housing	高合金鋼
Material piston rod	高合金鋼