

圓形氣缸 CRDSNU-B-40-200-PPS-A-MG-A1

訂貨編號: 8073981

FESTO



資料表

特性	值
行程	200 mm
活塞直徑	40 mm
基於標準	ISO 15552
緩衝	自調節氣動終端位置緩衝
安裝位置	可選
結構特點	缸徑 活塞桿 缸筒
位置偵測	透過近接開關
工作壓力	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
適合食品產業使用	見補充材料說明
環境溫度	0 °C...80 °C
6 bar 時的理論出力值, 返回行程	633 N
6 bar 時的理論力值, 前進行程	754 N
0 mm 行程的移動質量	232 g
每 10 mm 行程的額外移動質量	15.8 g
0 mm 行程的基本重量	1327 g
每 10 m 行程的附加重量	23.8 g
安裝方式	具有附件
氣動介面	G1/4
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	高合金不鏽鋼
活塞桿材質	高合金不鏽鋼
缸筒材料	高合金不鏽鋼