


# 平面龍門 YXMF-2

訂貨編號: 8082253

FESTO



## 資料表

特性	值
安裝表面所需平坦度	0.1 mm/m
安裝位置	水平
結構特點	平面龍門 具有電動模組
持續通電率	100%
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-10 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 90%
環境溫度	10 °C...45 °C
維護間隔	2500 km
材料說明	RoHS 合規
連接板材料	陽極氧化鋁
安裝支架材料	陽極氧化鋁 鍍鋅鋼
拖鏈材質	加強型 PA