


減壓閥 VRPA-CM-T14-E

訂貨編號: 8086006

FESTO



資料表

特性	值
控制器功能	輸出壓力常數 具有二級排氣 具有回流功能
氣動介面, 氣口 1	QS-1/4
氣動介面, 氣口 2	QS-1/4
安裝方式	具通孔
標準標稱流量	95 l/min
環境溫度	0 °C...60 °C
外殼材質	PBT
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
安裝位置	可選
驅動方式	手冊
調節元件	可鎖定旋轉手柄
壓力錶 (類比) 或壓力顯示器 (數位)	具有壓力錶
壓力調節範圍 MPa	0.1 MPa...0.8 MPa
壓力調整範圍	1 bar...8 bar
壓力調節範圍 psi	14.5 psi...116 psi
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
無塵室等級	4 級, 符合 ISO 14644-1
產品重量	23 g
材料說明	RoHS 合規
靜態密封件材料	NBR