


過濾扼流圈 CAMF-C6-FD-C6-3A

訂貨編號: 8088930

FESTO



資料表

特性	值
短路電流額定值	否
40°C 時的額定電流	6 A
操作電壓範圍 AC	0 V...400 V
標稱工作電壓，交流	400 V
標稱電感	5.7 mH
額定電感公差	10 %
電源頻率	50 Hz...60 Hz
絕緣電壓	2500 V
認證	ENEC c UL - 認證 (OL)
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-10 °C...40 °C
防護等級	IP00
環境溫度	-10 °C...40 °C
產品重量	2000 g
安裝方式	安裝板，用螺釘固定
材料說明	RoHS 合規
安裝位置	水平
電氣介面 1，功能	電源
電氣介面 1，連接類型	接線板
電氣介面 1，連接系統	螺紋端子
電氣介面 1，介面/線芯數	2
電氣介面 1，使用的介面/線芯	2
電氣介面 1，導線橫截面	4 mm ²
電氣介面 2，功能	電源
電氣介面 2，介面類型	接線板
電氣介面 2，連接系統	螺紋端子
電氣介面 2，介面/線芯數	2
電氣介面 2，已使用的介面/線芯數	2
電氣介面 2，導線橫截面	4 mm ²