

# 壓力錶 PAGN-26-10-G18S

訂貨編號: 8088985

FESTO



## 資料表

特性	值
指示範圍	0 bar...10 bar
壓力錶公稱通徑	26
結構特點	波爾登管式壓力錶
安裝方式	管式安裝
工作介質	惰性氣體 中性流體
工作壓力	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
交替負載係數	0.66
測量精度等級	4
防護等級	IP43
儲存溫度	-5 °C...50 °C
介質溫度	-5 °C...50 °C
環境溫度	-5 °C...50 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
材料說明	RoHS 合規
介面位置	居中, 背面
氣動介面	G1/8, 具密封圈
接觸介質的材料	ABS 黃銅
旋入螺釘的材料	ABS
外殼材質	ABS
螢幕材料	PS
外殼顏色	黑色
產品重量	8 g
工作和嚮導介質說明	無乙炔 無氧

特性	值
刻度	雙刻度 bar ( 外部 ) psi ( 內刻度 )