


止動氣壓缸

DFST-80-40-Y4-A-G2

料號: 8089685

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|---|---|
| 行程 | 40 mm |
| 活塞直徑 | 80 mm |
| 緩衝 | P: 兩端具彈性緩衝環/板 Shock absorber, adjustable, at front |
| 裝配位置 | 垂直 |
| 操作模式 | 雙動 拉的動作 |
| 設計結構 | 活塞桿具雙曲肘桿 |
| 位置檢測 | 用於近接感測器 |
| 壓桿位置感測 | 用於電感式感測器 |
| 防止扭轉/導向 | 導向桿 |
| 操作壓力 | 2 ... 10 bar |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 環境溫度 | 5 ... 60 °C |
| 緩衝長度 | 20 mm |
| Permissible impact force on the advanced piston rod | 6,000 N |
| 產品重量 | 6,350 g |
| 安裝類型 | 具通孔 |
| 氣壓連接 | G1/8 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material cover | 壓鑄鋁 |
| Material seals | NBR |
| Material housing | 鍛造鋁合金 |
| Material piston rod | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| Material roll | POM |