

平行安裝元件 EAMM-U-65-T42-58AA-87

訂貨編號: 8092909

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|------------------------|
| 尺寸 | 65 |
| 中心間距 | 87 mm |
| 安裝位置 | 可選 |
| 齒輪比 | 1:1 |
| 最大轉速 | 3000 1/min |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III |
| 儲存溫度 | -20 °C...60 °C |
| 相對空氣濕度 | 0 - 95% |
| 防護等級 | IP40 |
| 環境溫度 | 0 °C...50 °C |
| 慣性動量 | 41.2 kgmm ² |
| 與負載無關的摩擦扭矩 | 0.22 Nm |
| 可傳遞的扭矩 | 3 Nm |
| 產品重量 | 590 g |
| 介面代碼, 驅動器 | T42 |
| 介面代碼, 馬達輸入 | 58AA |
| 材料說明 | RoHS 合規 |