


# 平行組件

## EAMM-U-87-T46-70AA-114

料號: 8096220

FESTO



### 技術參數

| 特性                       | 值                      |
|--------------------------|------------------------|
| 尺寸                       | 87                     |
| 中心到中心距離                  | 114 mm                 |
| 裝配位置                     | 任何                     |
| 齒輪單位比率                   | 1:1                    |
| 最高速度                     | 3,000 1/min            |
| PWIS conformity          | VDMA24364 zone III     |
| 儲藏溫度                     | -20 ... 60 °C          |
| 相對空氣濕度                   | 0 - 95 %               |
| 防護等級                     | IP40                   |
| 環境溫度                     | 0 ... 50 °C            |
| 質量慣性力矩                   | 41.2 kgmm <sup>2</sup> |
| 無負載時的驅動扭矩                | 0.22 Nm                |
| 可傳遞扭矩                    | 3 Nm                   |
| 產品重量                     | 926 g                  |
| Interface code, actuator | T46                    |
| Interface code, motor in | 70AA<br>70AB           |
| 材料備註                     | 符合 RoHS                |