


底座

VABS-P16-10S-M5

料號: 8097804

FESTO



技術參數

特性	值
寬度	26 mm
裝配位置	任何
Special characteristics	Oxygen-compatible to DIN EN 1797
閥位的最大數量	1
操作壓力	0 ... 7 bar
操作介質	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:3:4] 惰性氣體 Air Oxygen 氮
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行 Maximum particle size: 5 µm
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
介質溫度	-10 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 60 % 非冷凝
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	25 g
安裝類型	具通孔 具內 (母) 螺紋
氣壓連接, 氣口 1	M5
氣壓連接, 氣口 2	M5
材料備註	符合 RoHS
Material of connecting plate	鍛造鋁合金