


# 空氣調理單元

## MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-VC-AG-BAR-WPE-B

料號: 8098372

★ Kernprogramm

FESTO



### 技術參數

特性	值
尺寸	4
系列	MS
裝配位置	垂直 +/- 5°
壓力錶	具壓力錶
Operating pressure MPa	0.1 ... 1 MPa
操作壓力	1 ... 10 bar
Standard flow rate exhaust 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1,400 l/min
標準額定流量	1,500 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	Compatibility with ester oil not guaranteed
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-5 ... 50 °C
介質溫度	5 ... 50 °C
環境溫度	5 ... 50 °C
產品重量	470 g
安裝類型	線路安裝 具安裝支架 具配件 選配
材料備註	符合 RoHS