


# 安裝板 VABS-B14-270-FF14

訂貨編號: 8098891

FESTO



## 資料表

特性	值
安裝位置	可選
結構特點	接口已旋轉 270°
工作壓力	1.5 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-20 °C...60 °C
介質溫度	-20 °C...60 °C
環境溫度	-20 °C...60 °C
產品重量	255.5 g
安裝方式	具通孔
氣動介面, 氣口 2	法蘭 1/4, 具有 NAMUR 孔型
氣動介面, 氣口 4	法蘭 1/4, 具有 NAMUR 孔型
材料說明	RoHS 合規
底座材質	精製鋁合金