


連接板

VABS-B14-T-FN14

料號: 8099628

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------------------|---|
| 裝配位置 | 任何 |
| 設計結構 | Connection direction upwards |
| 操作壓力 | 1.5 ... 10 bar |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 儲藏溫度 | -20 ... 60 °C |
| 介質溫度 | -20 ... 60 °C |
| 環境溫度 | -20 ... 60 °C |
| 產品重量 | 192 g |
| 安裝類型 | 具通孔 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | Flange 1/4 with NAMUR connection 1/4 NPT |
| 氣壓連接, 氣口 4 | Flange 1/4 with NAMUR connection 1/4 NPT |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material of connecting plate | 鍛造鋁合金 |