

雙活塞氣缸 DGTZ-GF-32-60-P-A

訂貨編號: 8100662

FESTO



資料表

特性	值
行程	60 mm
可調端位範圍/長度	10 mm
活塞直徑	32 mm
工作模式, 驅動單元	聯接板
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
導軌	滑動軸承導軌
結構特點	導軌
位置偵測	透過近接開關
工作壓力	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
環境溫度	-10 °C...80 °C
端位的衝擊能量	0,4 Nm
最大有效負載取決於指定距離 x_s 下的行程	17.6 N
6 bar 時的理論出力值, 返回行程	724 N
6 bar 時的理論出力值, 前進行程	966 N
移動質量	1468 g
產品重量	1468 g
氣動介面	G1/8
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	精製鋁合金
密封件材質	NBR
外殼材質	陽極氧化精製鋁合金
活塞桿材質	高合金不鏽鋼