


接線板 NECC-L8G5-C1

訂貨編號: 8106756

FESTO



資料表

特性	值
電纜出口	直列式
產品重量	3.8 g
套組規格	1
電氣介面 1, 設計	直角式
電氣介面 1, 連接類型	插座
電氣介面 1, 連接系統	接口樣式 L8
電氣介面 1, 介面/線芯數	5
電氣介面 1, 安裝類型	插件
電氣介面 2, 連接系統	彈簧壓接端子
操作電壓範圍 DC	0 V...300 V
40°C 時的額定電流	8 A
抗電湧性	1.6 kV
護罩	否
導線標稱橫切面	AWG28 - 16
防護等級	IP20
防護等級說明	在組裝好的狀態下
環境溫度	-40 °C...115 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
材料說明	RoHS 合規
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
外殼材質	PA
外殼顏色	黑色