


角座閥 VZXA-B-TS7-1 1/2"-M2-B1T-9.3-K-75-20-PM

訂貨編號: 8111611

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--|
| 結構特點 | 具活塞驅動器的提動閥 |
| 驅動方式 | 氣動 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 安裝方式 | 管式安裝 |
| 線路連接 | 螺紋介面 1 1/2 NPT, 符合 ANSI/ASME B 1.20.1 |
| 閥功能 | 2/2 |
| 流向 | 不可逆 閥座下方, 用於氣體和液體介質 |
| 介質壓力 | 0 MPa...0.93 MPa 0 bar...9.3 bar |
| 復位類型 | 彈簧復位 |
| 嚮導類型 | 外部控制 |
| 氣動介面 | 內螺紋 G1/8 |
| 工作壓力 | 0.5 MPa...0.7 MPa 5 bar...7 bar 72.5 psi...101.5 psi |
| 中等 | 水蒸氣 礦物油基液壓油 惰性氣體 礦物油 水 過濾的壓縮空氣, 過濾等級 200 µm 中性流體 |
| 介質控制 | 開/關操作 |
| 工作介質 | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 最大黏度 | 600 mm ² /s |
| 介質溫度 | -10 °C...180 °C |
| 環境溫度 | 0 °C...60 °C |
| 流量 Kv | 32.9 m ³ /h |
| 戶外應用 | 耐候型 C1 級應用區域, 符合 IEC 60654-1 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 油漆溼潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III |

| 特性 | 值 |
|------------|----------------|
| 過程閥外殼材料 | 黃銅 |
| 過程閥外殼的材料編號 | CW724R |
| 密封件材質 | FPM |
| 螺桿密封件材質 | PTFE |
| 閥座密封件材質 | PTFE |
| 產品重量 | 3777 g |
| 驅動尺寸 | 75 mm |
| 行程 | 20 mm |
| 控制功能 | 通過彈簧力關閉，常閉 |
| 位置偵測 | 透過機械式指示器 |
| 驅動外殼材料 | 加強型聚醯胺 |
| 儲存溫度 | -10 °C...60 °C |
| 防護等級 | IP65 IP67 |
| 活塞桿材質 | 高合金不鏽鋼 |
| 蓋子材料 | 加強型聚醯胺 |