


L型快插式螺紋接頭 NPQE-LH-R12-Q16-P5

料號: 8113047

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	標準
額定尺寸	8 mm
柱頭螺柱上的密封件類型	外表層
裝配位置	任何
設計	L-shape
容器尺寸	5
設計結構	推/拉原理
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.8 MPa
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 116 psi
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
無塵室等級	ISO class 4
環境溫度	-5 ... 60 °C
產品重量	99.93 g
安裝類型	Hollow bolt with external hex
氣壓連接, 氣口 1	外螺紋 R1/2
氣壓連接, 氣口 2	For tubing outside diameter 16 mm
釋放環的顏色	藍色
材料備註	符合 RoHS
Material housing	鍍鎳黃銅 PBT
Material of threaded seal	PTFE
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	Stainless steel