


# T形快插接頭 NPQE-LT-M5-Q6-P10

料號: 8113091

FESTO



## 技術參數

| 特性  | 值   |
|---|---|
| 尺寸  | 標準  |
| 額定尺寸  | 1.8 mm  |
| 柱頭螺柱上的密封件類型                                     | 密封圈   |
| 裝配位置  | 任何  |
| 設計  | L-shape, additional connection, female thread, lengthwise |
| 容器尺寸  | 10  |
| 設計結構  | 推/拉原理   |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.8 MPa  |
| 操作壓力的完整溫度範圍                                     | -0.95 ... 8 bar   |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 116 psi                                       |
| 操作介質  | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]                             |
| 注意: 操作和嚮導介質                                     | 潤滑操作可行  |
| 耐腐蝕等級 CRC                                       | 1 - Low corrosion stress                                  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III  |
| 無塵室等級   | ISO class 4   |
| 環境溫度  | -5 ... 60 °C  |
| 額定鎖緊扭矩  | 0.8 Nm  |
| 額定擰緊扭矩公差  | ± 5 %   |
| 產品重量  | 7.75 g  |
| 安裝類型  | External hexagon A/F 8                                    |
| 氣壓連接, 氣口 1                                      | 外螺紋 M5  |
| 氣壓連接, 氣口 2                                      | For tubing outside diameter 6 mm                          |
| 釋放環的顏色  | 藍色  |
| 材料備註  | 符合 RoHS   |
| Material housing                                | 鍍鎳黃銅<br>PBT   |
| Material of threaded seal                       | NBR   |
| Material release ring                           | POM   |
| Material o-ring                                 | NBR   |
| Material of tubing seal                         | NBR   |
| Material of tube retaining claw                 | Stainless steel   |