


T形快插接頭 NPQE-T-Q4-Q8-P10

料號: 8113142

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|---|----------------------------------|
| 尺寸 | 標準 |
| 額定尺寸 | 3.5 mm |
| 裝配位置 | 任何 |
| 設計 | T-形 |
| 容器尺寸 | 10 |
| 設計結構 | 推/拉原理 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.8 MPa |
| 操作壓力的完整溫度範圍 | -0.95 ... 8 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 116 psi |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 無塵室等級 | ISO class 4 |
| 環境溫度 | -5 ... 60 °C |
| 產品重量 | 10.87 g |
| 氣壓連接, 氣口 1 | For tubing outside diameter 4 mm |
| 氣壓連接, 氣口 2 | For tubing outside diameter 8 mm |
| 釋放環的顏色 | 藍色 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material housing | PBT |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | Stainless steel |