


電磁線圈

VACC-S13-11-K4-1-NE4A

料號: 8114135

FESTO



技術參數

特性	值
驅動類型	電動
裝配位置	任何
切換位置指示器	否
循環功率	100 %
所要求的電流消耗	16 mA
絕緣等級	H
最大輸入功率	1,2 W
最大輸入電壓	32 V
最大輸入電流	0,2 A
線圈的特性參數	14 - 32 V DC: 0.22 - 1.1 W
有效電容	非常小
有效電感	非常小
容許的電壓波動	-15 % / +10 %
EU以外的防爆保護認證	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
認證核發部門	GYJ20.1094X
防氣爆	Ex ia IIC T5/T6 Gb
防塵爆	Ex iaD 21 T95/T80
周遭防爆溫度	T5,T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C T6,T80°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
防護等級	IP65
產品重量	330 g
電氣連接	端子盒, 螺紋電纜接口 M20x1.5
材料備註	符合 RoHS