

E-box VAVE-K1-7-5YL1-LR

訂貨編號: 8115100

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	7
電纜特徵	基本
反極性保護	用於工作電壓
附加功能	保持電流降低
訊號狀態顯示器	LED
操作電壓範圍 DC	12 V...26 V
允許的電壓波動	+/- 10 %
標稱操作電壓 DC	24 V
污染等級	2
超壓類別	II
認證	RCM 商標
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
防護等級	IP40
環境溫度	0 °C...50 °C
儲存溫度	-20 °C...70 °C
安裝位置	可選
彎曲半徑, 固定電纜	11 mm
彎曲半徑, 移動電纜	16.5 mm
產品重量	3.3 g
電氣介面	2 針 2 芯 開放式
電纜結構	2 x 0.08 mm ²
電纜直徑	1.1 mm
電纜長度	0.5 m
保護導線介面	不可用
安裝方式	嵌入式 快速壓緊
外殼顏色	黑色

特性	值
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	加強型聚醯胺 PC
絕緣護套材料	PVC